

EJA110A



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(MPa)
差压和液位	常规安装	EJA110A	L	0.5-10	3.5
			L(接液材质代码为iSi)	0.5-10	16
			M	1-100	16
			H	5-500	16
			V	0.14-14MPa	16

EJA115



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(MPa)
流量	内藏孔板	EJA115	L	1-10	3.5
			M	2-100	14
			H	20-210	14

电话: 025-84585946 84465922
 开户行: 南京银行城东支行

传真: 025-84465922 帐号: 01570120030000012
 地址: 大光路 188 号锦江丽舍 501

EJA118W、EJA118N 和 EJA118Y



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(MPa)
差压和液位(隔膜密封式)	凸膜片	EJA118N	M	2.5-100	基于法兰规格
	平膜片	EJA118W	H	25-500	
	一平一凸	EJA118Y			

EJA120A



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(KPa)
微差压	常规安装	EJA120A	E	0.1-1	50

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

EJA130A



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(MPa)
差压和液位	常规安装	EJA130A	M	1-100	32(42)
			H	5-500	32(42)

EJA210A /220A



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(MPa)
液位开口	平膜片	EJA210A	M	1-100	基于法兰规格
闭口容器	凸膜片	EJA220A	H	5-500MPa	

电话:025-84585946 84465922
 开户行:南京银行城东支行


传真:025-84465922 帐号: 0157012003000012
 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

EJA310A



应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa abs)	最大工作压力(KPa)
绝对压力 (真空)	常规安装	EJA310A	L	0.67-10	10
			M	0.1.3-130	130
			H	0.03-3MPa abs	3000

EJA430A



应用	类型	型号	膜盒	量程(MPa)	最大工作压力(MPa)
压力	常规安装	EJA430A	A	0.03-3	3
			B	0.14-14	4

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

EJA438W、EJA438N



应用	类型	型号	膜盒	量程(MPa)	最大工作压力(MPa)
差压和液位(隔膜密封式)	凸膜片	EJA438N	A	0.06-3	基于法兰规格
			B	0.46-7	
	平膜片	EJA438W	A	0.06-3	
			B	0.46-14	

EJA440A



应用	类型	型号	膜盒	量程(MPa)	最大工作压力(MPa)
高压力	常规安装	EJA440A	C	5-32	32
			D	5-50	50



EJA510A EJA530A

应用	类型	型号	膜盒	量程(KPa)	最大工作压力(MPa)
绝对压力 和表压力	直接安装	EJA510A EJA530A	A	10-200	200KPa
			B	0.1-2MPa	2
			C	0.5-10MPa	10
			D	5-50MPa	50

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501